



## Fiche Technique - Antigél pour Pulvérisateurs Classic

### Informations Générales du Produit

Nom du produit : Antigél pour Pulvérisateurs Classic

Type : Antigél pour équipements de pulvérisation

Point de congélation : Jusqu'à -30°C concentré / Jusqu'à -15°C en dilution 1:1

Forme : Liquide, Incolore, Neutre, Sans alcool, Biodegradable

### Application

Protège les équipements contre le gel. Empêche les dépôts, dessèchement des joints, blocage des vannes et lubrifie les pièces mobiles.


### Mode d'Emploi

1. Videz complètement le système.
2. Mélangez selon le tableau de dilution.
3. Remplissez le système.
4. Faites fonctionner brièvement.
5. Videz et rincez avant réutilisation.

### Tableau de Dilution et Point de Congélation

Antigel (%)	Eau (%)	Protection (°C)
100	0	-30
75	25	-22
50	50	-15
33	67	-10
25	75	-7

## Point de Congélation vs. Taux de Dilution



### Mesures de Sécurité

- Usage professionnel uniquement
- Non potable
- Stocker au-dessus de 0°C
- Tenir hors de portée des enfants
- Évitez le contact avec les yeux - rincez immédiatement avec de l'eau en cas de contact

### Fabricant

Hermacon BVBA

KMO-zone Lerenveld 33

B-2547 Lint

Tel : +32 (0)3 488 49 06

Email : [info@hermacon.be](mailto:info@hermacon.be)

Web : [www.hermacon.be](http://www.hermacon.be)

Date : 12-06-2025